

**Garant****CC.T 09T302, Sort: HB7120-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260056 HB7120-1
GTIN	4045197817112
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
spån-brytare	VS
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 290 m/min
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Sort	HB7120-1
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T302

Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning