

Garant**CC.T 09T304, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260058 HB7120-1
GTIN	4045197817129
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	90 - 290 m/min
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
spån-brytare	VS
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7120-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304

Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning