

**Garant****DC.T 11T302, Sort: HB7120-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260356 HB7120-1
GTIN	4045197817273
Artikelklass	21G

### Beskrivning

DCMT 11T302 HB7120-1 Sort: HB7120-1  
spån-brytare: VS  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 90 - 290 m/min

### Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 290 m/min
Primäranvändning	M
spån-brytare	VS
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Sort	HB7120-1

Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T302
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning