

Garant**DC.T 11T308, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260361 HB7120-1
GTIN	4045197817297
Artikelklass	21G

Beskrivning

DC.T 11T308 HB7120-1 Sort: HB7120-1
spån-brytare: VS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	M
spån-brytare	VS
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7120-1
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 290 m/min
Hörnradie	0,8 mm

Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning