

Garant**Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	310600 160
GTIN	4045197152084
Artikelklass	31R

Beskrivning**Utförande:**

- **Manuella svarvchuckar med spiralring, centrisk spänning.**
- **Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.**
- **Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centeringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Fastsättning bakifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

Norm:

DIN 702-4.

leveransinnehåll:

1 chucknyckel och fästsruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.
Vändbara backar med **ellips**.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000 – 315200.

Spånskydd se nr 312800.

OBS!:

SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.

Kilstång-trebacksvärvchuckar se nr 313120 – 313140.

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø A	160 mm
styrnings-Ø B	125 mm
maximalt varvtal:	4000 min ⁻¹
Höjd utan backar H ₁	65 mm
Styrningsdjup C	4 mm
Öppning E	42 mm
Höjd med backar H ₂	91 mm
vikt	8,8 kg
Fyrkantnyckel K	10 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Stål
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvärvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/310600-160>