

**HOLEX****Momentnyckel med spärr, maximalt vridmoment: 500Nm****Beställningsdata**

Ordernummer	657272 500
GTIN	4045197892027
Artikelklass	62E

**Beskrivning****Utförande:**

Robust, enarmad momentnyckel, inställbar via mikrometerskala och med spärr mot oavsiktlig ändring av inställningen.

Fast monterat spärrhuvud med anslutningsfäste för hylsor.

**Måttenheter:** Nm, lbfft. Spärrhuvud med **vändbart fyrkantfäste** och låsstift för **höger- och vänsterdragning**.

**Funktion:**

När inställt åtdragningsmoment nåtts utlöser momentnyckelns "signalanordning" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

**Användningsdata:**

För mindre till medelstora modeller.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Noggrannhet:**

$\pm 4$  % av indikerat värde.

**Skärdata:****Förklaring till ritningen och formeln:**

$L_1$  = spaklängd exkl. insticksverktyg

$L_2$  = justerat stickmått på momentnyckeln

$L_3$  = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

$L_4$  = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

$T_1$  = vridmoment som ska ställas in

$T_2$  = föreskrivet vridmoment

**OBS!:**

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

## Teknisk beskrivning

mättnoggrannhet vridmoment	±4 %
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
spärrskaft	med vändbart fyrkantfäste
maximalt vridmoment	500 Nm
visning	analog
fyrkantfäste	3/4 tum
skalgradering 1 delstreck =	5 Nm
momentintervall	100 - 500 Nm
vikt	3800 g
Utlösningens värdets justerbarhet	ställbar
totallängd L	830 mm
Feedback	utlösande
Norm	DIN EN ISO 6789
Inställning av utlösningens värde	med inställningsskala
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfft
Utlösningens princip	mekanisk kortvägsutlösning
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [L <sub>3</sub> ]	681 mm
mätmetod	vridmoment
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
Kalibrering	O1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Produktslag	Momentnyckel

**Tjänster**

DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020010 1000