

Garant**Verkstadsvagn med 4 utdragsfack, Antal utdragsfack: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	914505 4
GTIN	4045197892065
Artikelklass	9GT

Beskrivning**Utförande:**

Verkstadsvagnens stabila hurts av stålplåt har perforerade sidoväggar för fastsättning av tillbehör. Med indelningsbara utdragsfack. Rymlig bottenlåda för förvaring av större verktyg. Kan låsas med metalljalusier med hjälp av **cylinderlås**. Med rullgrade löphjul (2 svängbara hjul med broms, 2 fasta hjul). Avläggshylla av stål med matta av X-ABS. Massivt ergonomiskt handtag av glasfiberarmerad polypropen.

leveransinnehåll:

Inklusive indelningsmateriel. 8 brytare 380 mm, 2 brytare 500 mm, monteringsmaterial.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

Teknisk beskrivning

Djup	380 mm
Bredd	660 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
höjd	950 mm

vikt	34 kg
lådornas effektiva djup	295 mm
Antal utdragsfack	4
Utförande	med jalusier
Bärförmåga låda/utdragshylla	15 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	75 %
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Produktslag	Verkstadsvagn

Tillbehör

Låshylsa 225-010-41 utan låscylinder	914209
--------------------------------------	--------