



Fyrbacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-3, Utvändig Ø A / kona: 160/4 mm



Beställningsdata

Ordernummer	312700 160/4
GTIN	4019208026640
Artikelklass	36R

Beskrivning

Utförande:

- **Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.**
- **hög rundgångsnoggrannhet**

Sänksmidd, vilket ger lång livslängd, **lämplig för maskiner med höga varvtal.**

Användningsdata:

För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosens utan mellanadapterplatta.

Norm:

DIN 702-3.

Material:

Stål

leveransinnehåll:

1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.

1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästskruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314100–315300. Spånskydd, se nr 312800.

OBS!:

DIN 702-3 motsvarar den gamla normen DIN 55027.

Färgkod förtillbehör: Röhmspiralsvarvchuckor och backar

Öppning E: 42 mm

Höjd utan backar H₁: 66 mm

Höjd med backar H₂: 92 mm
 antal låsbultar: 3
 Storlek på låsbultar: M10
 Styrningskonens diameter B: 63,525 mm

Teknisk beskrivning

Storlek på låsbultar	M10
vikt	8,5 kg
Styrningskonens diameter B	63,525 mm
Öppning E	42 mm
antal låsbultar	3
Höjd utan backar H ₁	66 mm
maximalt varvtal:	4600 min ⁻¹
Konstorlek	4
Utvändig Ø A	160 mm
Höjd med backar H ₂	92 mm
Fyrkantnyckel K	10 mm
Norm	DIN 702-3
Material	Stål
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

Tillbehör

Grundbackar, sats 4 delar, härdade För chucktyp 160 mm	314030 160
Blockbackar, sats 4 delar, mjuka För chucktyp 160 mm	314630 160
Blockbackar, sats 4 delar, mjuka För chucktyp 160 mm	314700 160
Grundbackar, sats 4 delar, härdade För chucktyp 160 mm	314100 160
Borrbackar, sats 4 delar, hårda För chucktyp 160	315100 160