

**Garant****Hålsåg bimetall, diameter: 57mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 589010 57     |
| GTIN         | 4045197158529 |
| Artikelklass | 51S           |

**Beskrivning****Utförande:**

**Robust, splittersäker konstruktion** med variabel tandning på flexibel rygg av specialstål (bimetall). Förstärkt, styv botten försedd med gänga och medbringarghåll (från Ø 32 mm) för säker montering på skaftet. Den höga kvaliteten på HSS-tänderna, tandgeometrin och de snäva tillverkningstoleranserna garanterar bästa skärförmåga och lång livslängd.

- **Variabel tanddelning 4/6 tänder per tum för vibrationsfri sågning.**
- **Maximalt skärdjup för alla storlekar 38 mm.**
- **Exakt slipade tänder – snabbast möjliga sågning och kapytor med rena kanter**

**Användningsdata:**

För stationära bormaskiner, svarvar eller eldrivna handbormaskiner vid motsvarande varvtal. För upptagning av helt runda hål i tunna eller tjocka material med plan eller buktad yta. Lämpliga för alla material som stål, **rostfritt stål**, mässing, koppar, gjutjärn, lättmetall, trä, gips- och plastskivor osv. Kylsmörjmedel ökar livslängden (metaller).

**Rekommendation:**

Användning av skärolja, t.ex. nr 084205 storlek 0,25, förlänger livslängden och möjliggör ett högre arbetstempo.

**OBS!:**

**Skaft och hålsågar är kompatibla med alla vanliga bimetallhålsågar utom Bosch SDS. Borrkronor för sten, se nr 788000, 788040, 788050.**

**Hårdmetallhålskärare för stål, se nr 118400, 118500, 119000.**

## Teknisk beskrivning

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| rekommenderat varvtal stål      | 150 min <sup>-1</sup> |
| rekommenderat varvtal INOX      | 75 min <sup>-1</sup>  |
| diameter                        | 57 mm                 |
| rekommenderat varvtal aluminium | 225 min <sup>-1</sup> |
| Tänder per tum                  | 4 / 6                 |
| Produktslag                     | Hålsåg                |

## Tillbehör

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Skaft Typ 210L                   | 589310 210L |
| Centrumborr HSS Typ 6KT          | 589430 6KT  |
| Skaft Typ 210S                   | 589310 210S |
| Centrerborr HM-bestyckad Typ 6KT | 589432 6KT  |