



Vinkelslipmaskiner, Typ: AGV15-125



Beställningsdata

Ordernummer	077141 AGV15-125
GTIN	4002395239641
Artikelklass	03M

Beskrivning

Utförande:

Milwaukee vinkelslip med mjukstart, **återstartspärr** och överlastskydd. Kompakt vinkelslipmaskin på 1550 W/125 mm med **konstantelektronik, avvibrerat handtag**, kastskydd för maximalt användarskydd samt FIXTEC skivbytenutan verktyg.

leveransinnehåll:

Sidohandtag, skyddskåpa, 4 m nätkabel.

Teknisk beskrivning

maximalt kapdjup	33 mm
maximal skiv-Ø	125 mm
maximala vibrationer enligt EN	4,7 m/s ²
Mjukstart	ja
Återstartspärr	ja
Kickbackstopp	ja
tillverkarens beteckning	AGV15-125XCProTector
effektförbrukning	1550 W
vikt	2,6 kg
Energiförsörjning	Nätdriven

maximalt varvtal:	11000 min ⁻¹
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

Tillbehör

Spännmutter M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC
Spännmutter M14 Typ NUT	073930 NUT
Skyddskåpa till AGV15-125 Typ GUARD-125	077142 GUARD-125