



Ringnycklar låg bockning, nyckelvidd: 10X11mm



Beställningsdata

Ordernummer	616500 10X11
GTIN	4018754021673
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Huvudena i båda ändar har låg krökning. Med **AS-drive** profil.

Norm:

DIN 897 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₁	10 mm
Nyckelvidd ₂	11 mm
nyckellängd L	188 mm
maximal ringhöjd h _{1 max}	9,5 mm
maximal ring-Ø D _{1 max}	14,6 mm
maximal ring-Ø D _{2 max}	15,9 mm
Nyckelvidder	metrisk
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel

