



## Vinkelslipmaskiner, Typ: AGV17-125



### Beställningsdata

Ordernummer	077141 AGV17-125
GTIN	4002395243983
Artikelklass	03M

### Beskrivning

#### Utförande:

**Milwaukee** vinkelslip med mjukstart, **återstartspärr** och överlastskydd. Vinkelslipmaskin på 1750 W/125 mm med **varvtalselektronik**, kastskydd och mjukstart. **Avvibrerat handtag**, skivbyten utan verktyg. **FIXTEC** spännmutter medföljer.

#### leveransinnehåll:

Sidohandtag, skyddskåpa, 4 m nätkabel.

### Teknisk beskrivning

Mjukstart	ja
Återstartspärr	ja
maximala vibrationer enligt EN	9,5 m/s <sup>2</sup>
maximalt kapdjup	33 mm
effektförbrukning	1750 W
vikt	2,8 kg
maximal skiv-Ø	125 mm
Kickbackstopp	ja
tillverkarens beteckning	AGV17-125XProTector
Energiförsörjning	Nätdriven

maximalt varvtal:	2600 - 11000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

---

## Tillbehör

Spännmutter M14 Typ NUT	073930 NUT
Spännmutter M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC