



## Självcentrerande chuck med odelade vändbara backar, DIN 702-3, Typ: 250/8



### Beställningsdata

Ordernummer	313130 250/8
GTIN	4019208227856
Artikelklass	33R

### Beskrivning

#### Utförande:

- Mycket hög rundgångs- och repeter Noggrannhet.
- med backsäkring, centrerad fastspänning
- Stor genomgång.
- Dubbelt så stor noggrannhet som enligt föreskrift i DIN 6386.
- Stor spännkraft med litet kraftbehov.
- Högre varvtal tack vare säkerhetspärröpare.
- Backarna kan snabbt och enkelt vändas eller bytas.
- Ytterkontur med stänkvattenkant.
- Smörjnippel för smörjning av alla glidytor.

#### Fördel:

Överallt där extremt höga spännkrafter, hög rundgångsnoggrannhet och tillförlitlig, permanent repetitionsnoggrannhet krävs.

#### Användningsdata:

För spindelnosar DIN 702-3. Med pinnskruv och flänsmutter. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosan utan mellanadapterplatta.

#### Material:

**Helt av stål, helt ythärdade.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive: 1 sats med backar, 1 chucknyckel och 1 sats med fästsruvar.

**OBS!:**

Hål E kan borrar upp: Dim. 160 till 45 mm, dim. 200 till 55 mm, dim. 250 till 75 mm, dim. 315 till 102 mm (mot pristillägg).

Färgkod förtillbehör: Röhm självcentrerande chuck och backar

Utvändig spännvidd med hårda överbackar: 8 - 253 mm

Invändig spännvidd med hårda överbackar: 99 - 261 mm

Sättslag per backS: 8 mm

Utvändig Ø A: 256 mm

Öppning E: 62 mm

Styrningskonens diameter B: 139,719 mm

## Teknisk beskrivning

Invändig spännvidd med hårda överbackar	99 - 261 mm
Utvändig spännvidd med hårda överbackar	8 - 253 mm
Styrningskonens diameter B	139,719 mm
Typ	250
Sättslag per backS	8 mm
maximalt varvtal:	4200 min <sup>-1</sup>
antal låsbultar	4
vikt	33 kg
Öppning E	62 mm
Storlek på låsbultar	M16
Hållare kort kona	8
Utvändig Ø A	256 mm
Nyckel invändig fyrkant K	14 mm
Norm	DIN 702-3
Färgkod förtillbehör	Röhm självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuck

## Tillbehör

Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 250	313210 250
Grundbackar, sats, 3 delar, rak tandning För chucktyp 250	313207 250
Grundbackar, sats, 3 delar, sned tandning För chucktyp 250	313205 250
Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 250	313250 250
Grundbackar, sats, 3 delar, sned tandning För chucktyp 250	313200 250