

**LENOX** **Hårdmetallbelagd hålsåg, diameter: 60 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	589060 60
GTIN	082472302387
Artikelklass	58Z

**Beskrivning****Utförande:**

**Hårdmetallbelagda tänder** med lång användningstid.

**Användningsdata:**

För bearbetning av **fiberarmerade plaster (GAP / CFP)**, gipsskivor, betong, sandwichmaterial, hårdträ. **Variotandning 3 / 4 tänder per tum**, största skärdjup för alla storlekar **38 mm**. Slag och stötar mot hårdmetalleggar kan orsaka splitter.

**OBS!:**

Diamanthatålsågar för bearbetning av nötande material som glas, klinkers, keramik med mera på begäran.

**Teknisk beskrivning**

diameter	60 mm
Produktslag	Hålsåg

**Tillbehör**

Skaft Typ 210L	589310 210L
Skaft Typ 210S	589310 210S
Monteringskaft för snabbt byte Typ 210S	589314 210S
Centrerborr HM-bestyckad Typ 6KT	589432 6KT
Centrumborr HSS Typ 6KT	589430 6KT