

FAHRION®
PRÄZISION**ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation, ET 40, nom. spann-Ø d: 12 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309434 12
GTIN	2050001704191
Artikelklass	34F

Beskrivning**Utförande:**

Spännhylsor för gängskärning liknande DIN 6499/ISO 15488, form CET-GB kast 20 µm.

Användningsdata:

För gängskärning på fräs- och svarvfleroperationsmaskiner.

Passar till :

Alla standard-ER-hylschuckar.

OBS!:

Endast för nom. Ø. **Passar inte i precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P.**

Norm: Verkstadsnorm

Typ: 4717 E

Utvändig-Ø D: 41 mm

totallängd L: 54 mm

axiellt utdrag: 13 mm

Teknisk beskrivning

nom. spann-Ø d	12 mm
fäste	ET 40
Norm	Verkstadsnorm
Typ	4717 E

Utvändig-Ø D	41 mm
totallängd L	54 mm
axiellt utdrag	13 mm