

FAHRION®
PRÄZISION

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation, ET 40, nom. spann-Ø d: 16 mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 309434 16 |
| GTIN | 2050001704214 |
| Artikelklass | 34F |

Beskrivning

Utförande:

Spännhylsor för gängskärning liknande DIN 6499/ISO 15488, form CET-GB kast 20 µm.

Användningsdata:

För gängskärning på fräs- och svarvfleroptionsmaskiner.

Passar till :

Alla standard-ER-hylschuckar.

OBS!:

Endast för nom. Ø. **Passar inte i precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P.**

Norm: Verkstadnorm

Typ: 4717 E

Utvändig-Ø D: 41 mm

totallängd L: 54 mm

axiellt utdrag: 13 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|--------------|
| nom. spann-Ø d | 16 mm |
| fäste | ET 40 |
| Norm | Verkstadnorm |
| Typ | 4717 E |

| | |
|----------------|-------|
| Utvändig-Ø D | 41 mm |
| totallängd L | 54 mm |
| axiellt utdrag | 13 mm |