


**Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm), 125×20×32, Typ: C800****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 596100 C800   |
| GTIN         | 9003170100168 |
| Artikelklass | 53Y           |

**Beskrivning****Utförande:**

**Elastiskt bunden skärpskiva**, mycket mjuk. Maximal arbetshastighet 25 m/s.

**Användningsdata:**

För borttagning av skärning, polering, effektslipning och fin gradning. Spännflänsen måste ha en diameter som motsvarar minst 2/3 av skivans.

**Specifikation:**

**PU-bunden kiselkarbid.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive reducerringar för angivna hål.

**OBS!:**

Nylon-kompaktslipsisivor se nr 568725 och framåt.

**Teknisk beskrivning**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| finhetsgrad            | extra fin |
| Kornstorlek            | 800       |
| Slipmedlets beteckning | SiC       |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| maximal periferihastighet | 25 m/s                |
| Specifikation             | PU-bunden kiselkarbid |
| Slipmedel                 | Kiselkarbid (SiC)     |
| Slipmetod                 | Bänkslipmaskin        |
| Reducerring inner-Ø       | 25 mm                 |
| Reducerring inner-Ø       | 20 mm                 |
| Reducerring inner-Ø       | 16 mm                 |
| Form                      | 1                     |
| Skiv-Ø D                  | 125 mm                |
| Skivbredd D               | 20 mm                 |
| Produktnamnsattribut      | 125×20×32             |
| Hål-Ø H                   | 32 mm                 |
| Produktslag               | Slipbocksiva          |

## Tillbehör

|  |           |
|--|-----------|
| Reduceringsats För slipskiva med ursprunglig håldiameter 32 mm | 596000 32 |
|--|-----------|