



Högeffektivt kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG, Innehåll: 5l



Beställningsdata

Ordernummer	084265 5
GTIN	2050001741912
Artikelklass	08J

Beskrivning

Utförande:

HPC-kylsmörjkoncentrat på esterbas, för invändig kylmedelstillförsel och högtryck, aminfritt. Håller verktygsmaskiner och fönster rena.

Klor-, formaldehyd- och borsyrafritt kylsmörjmedel för **höga krav**. Högtryckstillförseln förhindrar att smörjmedelsfilmen lossnar. Filmen sitter kvar på det skärande verktyget med molekyltjocklek även vid mycket hög belastning.

Fördel:

Koncentraten är **rostskyddande**, skonsamma mot lack och **fysiologiskt ofarliga** samt mycket **stabla mot bakterietillväxt** och skonsamma mot huden.

Förbättrar **verktygens livslängd och skärkapacitet** samt **ytkvaliteten**. **Klorfri** – inga skadliga ångor bildas, **miljövänlig**.

Användningsdata:

Lämpliga för **all form av skärande bearbetning** (svarvning, fräsning, borring, gängskärning, brotskning, upprymning, **sågning**, slipning). Absolut nödvändigt vid bearbetning av material med låg spånbarhet. Normalt **blandningsförhållande 1 : 20**, för höghållfasta material och rostfritt stål, blandningsförhållande 1 : 10 till 1 : 15.

OBS!:

Jokisch-glidbaneolja och gejdolja levereras på begäran. De är optimalt anpassade till alla andra Jokisch-produkter (inga klibbiga rester) och kan också användas som hydraul- och växellådsolja.

Utförande: dunk

Innehåll: 5 l

Teknisk beskrivning

Färg	gulbrun
Utförande	dunk
Kinematisk viskositet	77 mm ² /s
lagringstemperatur	5 - 40 °C
Innehåll	5 l
Produktslag	Kylsmörjmedel