



Hydro-expansionsspännchuck Kort, smal, HSK-F 63, Spännhylsa D1: 6mm



Beställningsdata

Ordernummer	307518 6
GTIN	2050001653352
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Med Balluffchip-hål.

Användningsdata:

- Hög spånavskiljningskapacitet (men ingen extremt tung spånavskiljning).
- för borrar, brotschning och fräsning

Specialtillbehör:

Reducerhylsor nr 302135 – 302180, cylindriska rengörare nr 343720.

WTE-anlagsskruvar för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

OBS!:

A-mått = 200 mm levereras på begäran!

utkragningslängd A-mått: 70 mm

Ø D₂: 26 mm

Utvändig-Ø D: 50 mm

L₃: 24 mm

justersträcka V: 10 mm

gängaM: M5

Teknisk beskrivning

L ₃	24 mm
utkragningslängd A-mått	70 mm

Spännhylsa D ₁	6 mm
gängaM	M5
Ø D ₂	26 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	HSK-F 63
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	DIN 69882-7
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	F
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Cylindrisk rengörare Plast tapp-Ø 6 mm	343720 6
--	----------