

**Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm), 300×40×76, Typ: SC80****Beställningsdata**

Ordernummer	596610 SC80
GTIN	9003170014267
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Utförande:**

Form 5 med urtag på ena sidan 125×20 mm. **Högklassiga skivor** med lång livslängd och keramisk bindning för bänkslipmaskiner. Hög axiell och radiell noggrannhet, max. arbetshastighet 40 m/s. **Universalslipskivor** för bänkslipmaskiner för avgradning, slipning och skärpning av verktyg.

Användningsdata:

För slipning av solid hårdmetall och verktyg med hårdmetallsdelar, samt för arbetsstycken i gjutjärn och volfram.

Specifikation:

Kiselkarbid grön, hårdhetsgrad J.

leveransinnehåll:

Inklusive reducerringar för angivna hål.

OBS!:

Nylon-kompaktslipskivor se nr 568725 och framåt.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	fin
-------------	-----

Kornstorlek	80
Slipmedlets beteckning	SiC
maximal periferihastighet	40 m/s
Specifikation	Kiselkarbid grön, hårdhetsgrad J
Slipmedel	Kiselkarbid grön
Slipmetod	Bänkslipmaskin
Reducerring inner-Ø	51 mm
Reducerring inner-Ø	40 mm
Form	5
Skiv-Ø D	300 mm
Skivbredd D	40 mm
Produktnamnsattribut	300×40×76
Hål-Ø H	76 mm
Produktslag	Slipbockskiva

Tillbehör

Reduceringsats För slipskiva med ursprunglig håldiameter
76 mm

596000 76