



Hydro-expansionsspännchuck Kort, smal, HSK-A 100, Spännhylsa D1: 16mm



Beställningsdata

Ordernummer	307525 16
GTIN	2050001653529
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Med RFID/balluff-spånhål.

Användningsdata:

- Hög spånavskiljningskapacitet (men ingen extremt tung spånavskiljning).
- för borrar, brotschning och fräsning

Specialtillbehör:

Reduceringshylsor nr 302135 – 302187, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, cylindriska torkare nr 343720.

WTE-anlagsskruvar för direkt inspanning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

OBS!:

A-mått = 200 mm levereras på begäran!

Teknisk beskrivning

gängaM	M12×1
L ₃	45 mm
Spännhylsa D ₁	16 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm

Ø D ₂	38 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	HSK-A 100
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-7
Form	A
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Cylindrisk rengörarePlast tapp-Ø 16 mm	343720 16
--	-----------