



Högpresterande kylsmörjkoncentrat och sågolja CBF, Innehåll: 5l



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 084241 5 |
| GTIN | 2050001676238 |
| Artikelklass | 08J |

Beskrivning

Utförande:

Klor-, formaldehyd- och borsyrafritt kylsmörjmedel för **höga krav**. Högtryckstillsatserna förhindrar att smörjmedelsfilmen lossnar. Filmen sitter kvar på det skärande verktyget med molekyltjocklek även vid mycket hög belastning.

Högeffektivt kylsmörjkoncentrat för **invändig kylmedelstillförsel**, lämpligt för högtryck.

Fördel:

Förbättrar **verktygens livslängd och skärkapacitet** samt **ytkvaliteten**. **Klorfri** – inga skadliga ångor bildas, **miljövänlig**.

Koncentraten är **rostskyddande**, skonsamma mot lack och **fysiologiskt ofarliga** samt mycket **stabla mot bakterietillväxt** och skonsamma mot huden.

Användningsdata:

Lämpliga för **all form av skärande bearbetning** (svarvning, fräsning, borring, gängskärning, brotskning, upprymning, **sågning**, slipning). Absolut nödvändigt vid bearbetning av material med låg spånbarhet. Normalt **blandningsförhållande 1 : 20**, för höghållfasta material och rostfritt stål, blandningsförhållande 1 : 10 till 1 : 15.

OBS!:

Jokisch-glidbaneolja, respektive gejdolja levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Utförande | dunk |
| Färg | ljusbrun |
| Kinematisk viskositet | 41 mm ² /s |
| lagringstemperatur | 5 - 40 °C |
| Innehåll | 5 l |
| Produktslag | Kylsmörjmedel |
| Refraktometervärde | 2 |