


**Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm), 175×25×51, Typ: C800****Beställningsdata**

Ordernummer	596350 C800
GTIN	9003170520874
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Utförande:**

Elastiskt bunden skärpskiva, mycket mjuk. Maximal arbetshastighet 25 m/s.

Användningsdata:

För borttagning av skärning, polering, effektslipning och fin gradning. Spännflänsen måste ha en diameter som motsvarar minst 2/3 av skivans.

Specifikation:

PU-bunden kiselkarbid.

leveransinnehåll:

Inklusive reducerringar för angivna hål.

OBS!:

Nylon-kompaktslipsisivor se nr 568725 och framåt.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	800
finhetsgrad	extra fin
Slipmedlets beteckning	SiC

maximal periferihastighet	25 m/s
Specifikation	PU-bunden kiselkarbid
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Slipmetod	Bänkslipmaskin
Reducerring inner-Ø	32 mm
Form	1
Skiv-Ø D	175 mm
Skivbredd D	25 mm
Produktnamnsattribut	175×25×51
Hål-Ø H	51 mm
Produktslag	Slipbocksiva

Tillbehör

Reducerringsats För slipskiva med ursprunglig håldiameter 51 mm	596000 51
---	-----------