

Mahr**Verkstadsskjutmått i lätt utförande, mätområde: 500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412750 500
GTIN	2050001060297
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Verkstadsskjutmått i lätt utförande, med mätspetsar och glidskena.

Parallaxfri avläsning.

Skena och löpare av aluminium. 50% viktfordel. Hållfast mot slitage och repning tack vare hårdloxerad yta 1100 HV (motsvarande keramik).

Rostfria, härdade och slipade mätskänklar och spetsar. Nonie med kontrastrik skala och innermätskala. Smidig, exakt gång hos löparen.

Teknisk beskrivning

Ansats för inre mått – Ø	20 mm
skänkellängd	150 mm
vikt	1,4 kg
Kalibrering	A1
Låsning	Låsskruv upptill
avläsning	0,02 mm
Utförande avläsningsdelar	mattförkromad
mätområde	0 - 500 mm
Yta	hårdloxerad
Utförande mätyta	Härdad

gradering	1/50 mm
felgräns	0,05 mm
förpackning	Stabil box
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

DAkkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 500 mm	021010 500
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 500 mm	021000 500