

**TMSERROR, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412812 150
GTIN	4045197422828
Artikelklass	42A

Beskrivning**Utförande:**

Stor, kontrastrik digitaldisplay. Mät-ytorna är finläppade.

Med hölje av plast, **för vänsterhänta**.

leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081560 typ LR44.

Teknisk beskrivning

material hus	Plast
Norm	ISO 13385
skänkellängd	40 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
lämpar sig för vänsterhänta	ja
Kalibrering	A1
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
Djupmått finns	ja
avläsning	0,01 mm
avläsning	0,0005 tum
mätområde	0 - 150 mm
Antal ingående batterier	1

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 LR44
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp LR44	081560 LR44
--	-------------