



## Skjutmått med extra långa mätskänklar, mätområde: 500mm



### Beställningsdata

Ordernummer	415188 500
GTIN	4045197479860
Artikelklass	41Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Bländfri mattförokromad nonie. Härdade och slipade mätytor. **Långa mätskänklar för mätning av stora arbetsstycken och arbetsstyck-Ø.** Med fininställning. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning.

Med **extra långa mätskänklar**, utan fininställning.

### Teknisk beskrivning

skänkellängd	300 mm
Kalibrering	A1
Utförande mätskänklar	extra långa mätskänklar
mätområde	0 - 500 mm
vikt	1,9 kg
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
Utförande mätyta	Härdad
Utförande avläsningsdelar	mattförokromad
avläsning	0,05 mm

gradering	1/20 mm
felgräns	0,15 mm
förpackning	Stabil box
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Verkstadsskjutmått

### Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 500 mm	021000 500
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 500 mm	021010 500