

**Litet precisionsmätur, Mätområde / Höljes-Ø: 10/40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	432500 10/40
GTIN	2050001064141
Artikelklass	46C

**Beskrivning****Utförande:**

Små precisionsmätklockor med robust metallhölje, fastspänningsskaft  $\varnothing$  8 mm h6, härdat och slipat. Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visaren.

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. Mycket stor mätvidd (10 mm), vid mycket små yttermått ( $\varnothing$  40 mm).

**Specialtillbehör:**

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

**Teknisk beskrivning**

mätkraft	0,7 - 1,2 N
Höljes-Ø	40 mm
mätområde	10 mm
skalvärde	0,01 mm
Kalibrering	C1
avläsning 1 varv av visaren	1 mm

Norm	DIN 878
Mätavvikelse MPE (mätområde)	15 µm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5
Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	023000 10

## Tillbehör

Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Stålspets Typ 14	434900 14
Stålspets Typ 10	434900 10
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Stålspets Typ 28	434900 28
Stålspets Typ 12	434900 12
Rubinspets Typ 2	434915 2
Stålspets Typ 17	434900 17
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Stålspets Typ 20	434900 20
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40

Svängbar mätspets	434912
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Stålspets Typ 13	434900 13
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Stålspets Typ 2	434900 2
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålspets Typ 39	434900 39
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Magnetisk bakvägg för mätur för höljes-Ø 40 mm	434835 40
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Stålspets Typ 16	434900 16
Stålspets Typ 24	434900 24
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Yttering för mätur Typ 40	432020 40
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20

Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Stålspets Typ 11	434900 11
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Glas för mätur Typ 40	432010 40
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Stålspets Typ 15	434900 15
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100