

Mitutoyo**Precisionsmätur stötskyddat, Mätområde / Höljes-Ø: 1/58 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	433200 1/58
GTIN	4946368423418
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Stabil, mattförokromad stomme av mässing; okrossbart klockglas.

Fästtapp Ø 8 mm h6, härdad och slipad.

Mycket exakt utförande.

Mätverkets viktigaste delar är **ädelstenslagrade**.

Centralvisare **för 1/1000 mm avläsning**.

Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visaren.

Näst intill konstant mätkraft över hela mätområdet.

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

Norm: Verkstadsnorm

Kalibrering: C2

skalvärde: 0,001 mm

avläsning 1 varv av visaren: 0,2 mm

Avvikelseområde f_e : 5 μ m

Totalt avvikelseområde f_{tot} : 7 μ m

mätkraft: 0,9 - 1,5 N

Teknisk beskrivning

Avvikelseområde f_e	5 μm
mätkraft	0,9 - 1,5 N
avläsning 1 varv av visaren	0,2 mm
skalvärde	0,001 mm
mätområde	1 mm
Kalibrering	C2
Höljes- \emptyset	58 mm
Totalt avvikelseområde f_{tot}	7 μm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Produktslag	mätklocka

Tjänster

Kalibrering Mätur, analogt 0,001 maximalt mätområde 5 mm	013220 5
Signering laserskrift Typ	018940
DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	013250 12,5

Tillbehör

Magnetisk bakvägg för mätur för höljes- \emptyset 58 mm	434836 58
Rubinspets Typ 2	434915 2
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålspets Typ 2	434900 2