



## Högpresterande kylsmörjkoncentrat och sågolja CBF, Innehåll: 200l



### Beställningsdata

Ordernummer	084241 200
GTIN	2050001676252
Artikelklass	08J

### Beskrivning

#### Utförande:

**Klor-, formaldehyd- och borsyrafritt** kylsmörjmedel för **höga krav**. Högtryckstillsatserna förhindrar att smörjmedelsfilmen lossnar. Filmen sitter kvar på det skärande verktyget med molekyltjocklek även vid mycket hög belastning.

Högeffektivt kylsmörjkoncentrat för **invändig kylmedelstillförsel**, lämpligt för högtryck.

#### Fördel:

Förbättrar **verktygens livslängd och skärkapacitet** samt **ytkvaliteten**. **Klorfri** – inga skadliga ångor bildas, **miljövänlig**.

Koncentraten är **rostskyddande**, skonsamma mot lack och **fysiologiskt ofarliga** samt mycket **stabila mot bakterietillväxt** och skonsamma mot huden.

#### Användningsdata:

Lämpliga för **all form av skärande bearbetning** (svarvning, fräsning, borring, gängskärning, brotschning, upprymning, **sågning**, slipning). Absolut nödvändigt vid bearbetning av material med låg spånbarhet. Normalt **blandningsförhållande 1 : 20**, för höghållfasta material och rostfritt stål, blandningsförhållande 1 : 10 till 1 : 15.

#### OBS!:

Jokisch-glidbaneolja, respektive gejdolja levereras på begäran.

### Teknisk beskrivning

Färg	ljusbrun
Utförande	Fat
Kinematisk viskositet	41 mm <sup>2</sup> /s
lagringstemperatur	5 - 40 °C
Innehåll	200 l
Produktslag	Kylsmörjmedel
Refraktometervärde	2

---

## Tillbehör

Fatpump	084355
---------	--------