

**Garant****WNGA 080404, BU7220, Eggutförande: G****Beställningsdata**

Ordernummer	255475 G
GTIN	4045197895479
Artikelklass	21H

**Beskrivning****Utförande:**

Bestyckad med 3 skär.

**Beskrivning:**

Ny CBN med en balanserad kombination av slit- och brottstyrka för universell användning i härdade stål med upp till 67 HRC i kombination med en specialspånbrytare. För användning i såväl kontinuerlig som i lätt och starkt intermittent skärning.

**Teknisk beskrivning**

Eggutförande	G
Skärdjup $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 140 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärförhållande	snitt intermittent

Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,05 - 0,15 mm/v
Sort	BU7220
Skärmaterial	CBN
ISO-kod vändskär	WNGA 080404
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	BU7220
Produktslag	Vändskär för svarvning

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
torrt	lämplig		