



Spänningsprovare, instrumenttyp: LCD



Beställningsdata

Ordernummer	473120 LCD
GTIN	4045197554260
Artikelklass	42I

Beskrivning

Utförande:

Hölje i tvåkomponentplast med två mätspetsar. Inbyggd LED-lampa, mätspetsållare för enhandsmanövrering samt Auto Test för funktionskontroll. Automatiskt val av mätområde.

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För professionell spännings-, kontinuitets- och polaritetsprovning i flera steg.

Norm:

IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier 081551 storlek LR3, skyddskåpor.

Teknisk beskrivning

provning av fasföljd	ja
indikeringsintervall DC	6 - 690 V

mätpunktsbelysning	ja
överspänningskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
visning	LCD
indikeringsintervall AC	6 - 400 V
tillverkarens beteckning	LCD
kontinuitetsprovning	akustiskt/LCD
display med bakgrundsbelysning.	ja
IP-skyddsklass	IP 64
Kalibrering	I1
Säkerhetscertifikat	GS TÜV Rheinland
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
strömförsörjning	2x nr 081551 storlek LR3
Produktslag	Spänningsprovare

Tjänster

KalibreringSpänningsprovare Typ S	027120 S
DAkS-kalibreringSpänningsprovare Typ S	027160 S

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------