

**Garant****TCGW 16T304, BU7220, Eggutförande: G****Beställningsdata**

Ordernummer	265451 G
GTIN	4045197895660
Artikelklass	21H

**Beskrivning****Utförande:**

Bestyckad med 3 skär.

Sort: BU7220

Eggutförande: G

Skärdjup  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmMatning  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 160 m/min**Teknisk beskrivning**

Eggutförande	G
Skärdjup $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	CBN
Sort	BU7220
Matning $f$	0,04 - 0,12 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Skärförhållande	krävande intermittent
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 160 m/min
ISO-kod vändskär	TCGW 16T304
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	BU7220
Produktslag	Vändskär för svarvning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
torrt	lämplig		