



Högeffektiv skärolja, trögflytande, klorfri DAR 50 Visco, Innehåll: 0,3l



Beställningsdata

Ordernummer	084220 0,3
GTIN	2050000966149
Artikelklass	08J

Beskrivning

Utförande:

Skärolja av högsta kvalitet. Blandning med vanlig mineralskärolja rekommenderas inte (inte med vattenlöslig olja).

Anbringas med pensel, sprayburk, sprutflaska eller smörjapparat.

Fördel:

Förbättrar **verktygens livslängd och skärkapacitet** samt **ytkvaliteten**. **Klorfri** – inga skadliga ångor bildas, **miljövänlig**.

Användningsdata:

Lämplig för alla typer av **avverkande bearbetning** (fräsning, svarvning, borring, gängskärning, brotschning, upptrymning, sågning) samt för **omformning**. Oumbärlig vid bearbetning av **material med dålig spånbarhet**, t.ex. rostfritt och värmebeständigt stål, nickellegeringar, titan och liknande. Perfekt för **järfria metaller**.

Tjockflytande, mineraloljebaserad produkt för gängskärning. God vidhäftningsförmåga.

Teknisk beskrivning

Farlighetsmärkning	GHS02: Flamma
Spruthuvud	Standard

Datablad

Kokpunkt	-44 °C
Färg	ljusgul
Utförande	sprayburk
Självantändningstemperatur	365 °C
lagringstemperatur	15 - 35 °C
Innehåll	0,3 l
Produktslag	Skärolja / Slipolja