




Diamantskärpverktyg med MK0-fäste, Diamantvikt: 1,5kt



Beställningsdata

Ordernummer	599710 1,5
GTIN	9003174684978
Artikelklass	53Y

Beskrivning

Utförande:

Standardskärpverktyg för slipskivor till alla maskiner med passande fäste. Skärpverktygen är konstruerade som **engångsverktyg**, dvs. efter nedslitning måste det bytas helt. (Det går inte att byta skärpsten i hållaren.)

Med nyckelgrepp för enkel demontering. Engångs **enstens**diamantskärp.

Användningsdata:

För noggrann profilering och skärpning av slipskivor som återställer/skapar definierade slipverktygsegenskaper (rundhet och planhet, slipskiveprofil, ytstruktur, slipförhållanden). För styckevis tillverkning och småserieproduktion. Sörj för god kylsmörjning. Kort inspänning (fri längd < 2×D) motverkar vibrationsproblem. För rak, **lätt konkav och konvex** slipskiveprofil för utvändig rund-, plan-, **invändig rund- och centerlesslipning**. Var uppmärksam på respektive monteringsläge (lutning 3° till 15° mot slipskivecentrum för båda axelriktningarna). Vrid skärpet 90° i hållaren med jämna mellanrum för att få jämn förslitning.

Teknisk beskrivning

totallängd L	42 mm
För slipskivdimension	Ø400×100–Ø800×50 mm
Diamantvikt	1,5 kt
Skärptyp	Ensten
Huvuddiameter D ₂	14 mm
Slipmedlets beteckning	D

Produktlag

Handriktare