

**Sidavbitare för mekaniker, förkromad med grepphylsor, totallängd: 110mm****Beställningsdata**

Ordernummer	724200 110
GTIN	4003773029649
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Med slimmad huvud och induktionshårdade skär. Skärhårdhet ca 63 HRC. Infälld länk med glappfri gång.

Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial. Med öppningsfjäder.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	110 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	1,2 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	3 mm
med inkopplingsbar returfjäder	nej
med returfjäder	ja
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 63 HRC)

Material	Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta	förkromad
Produktslag	Skärande tång