



Mätdorn för bottenhål OD, Hyls-Ø D: 20-30mm



Beställningsdata

Ordernummer	435158 20-30
GTIN	2050001677136
Artikelklass	46D

Beskrivning

Utförande:

OD-hålmätdornar är mekaniska tvåpunktsmätare för mycket höga krav. Härdad mäthylsa. För hål 3 – 100 mm. Tack vare centreringen via mäthylsan förebyggs tippfel, och därmed säkerställs maximal precision oberoende av användaren. Sökning av vändpunkten utgår. Som display kan mätklockor och finmätklockor med tappdiameter 8 h6 användas.

- **Repeter Noggrannhet 1 µm.**
- **Robust och tillförlitlig.**
- **Kortast möjliga mättid och maximal mätnoggrannhet.**
- **Gänganslutning dorn / hållare M10x1.**

Användningsdata:

För hål 3 – 100 mm. För kvalitetssäkring i serietillverkning vid manuell och automatisk mätning.

leveransinnehåll:

Mäthylsa med två radiellt rörliga hårdmetallmätspetsar med 180° vinkelavstånd.

Specialtillbehör:

Finmätklocka nr 434674, induktiv finmätklocka nr 434670, vänstergående mätklocka 434807 storlek 10, digital mätklocka 434322, hållare för mätdornar nr 435160. inställningsringar nr 484030. Mätdjupförlängare, vinkelstycken och djupanslag på förfrågan.

OBS!:

Uppge vid beställningen **dessutom** noggranna håltoleranser, t.ex.:

Nr 435154 storlek 6–12 **10H7**,

Nr 435154 storlek 6–12 **10 + 0,15 / – 0,01**,

Nr 435154 storlek 6–12 **9,990 / 10,15**.

När finmätklockor används behövs dessutom en förlängning nr 434920 storlek 10 eller mätspetsen nr 434900 storlek 16.

- **Mätdornar för stora hål (upp till Ø 500), instick och spår, samt i trepunktsutförande, på förfrågan.**
- **Toleransområde 10 µm eller finpassning kvalitet 5 och finare på förfrågan.**
- **Mätområde > 0,2 mm på förfrågan.**
- **Mätkontakter finns också av rubin, keramik och hårdförkromat stål.**

Teknisk beskrivning

frontmått h	1,2 mm
hylsmått H	20 mm
repeternoggrannhet	1,5 µm
mätkraft	2 N
Toleransområde	X
Toleransområde	U
Toleransområde	V
Toleransområde	T
Toleransområde	B
Toleransområde	S
Toleransområde	P
Toleransområde	R
Toleransområde	N
Toleransområde	M
Toleransområde	K
Toleransområde	J
Toleransområde	JS
Toleransområde	H
Toleransområde	A
Toleransområde	G
Toleransområde	F
Toleransområde	FG
Toleransområde	EF
Toleransområde	E

Toleransområde	D
Toleransområde	C
Toleransområde	CD
Toleransområde	ZC
Toleransområde	ZB
Toleransområde	Z
Toleransområde	ZA
Toleransområde	Y
Kvalitet	6 mm
Kvalitet	11 mm
Kvalitet	10 mm
Kvalitet	12 mm
Kvalitet	13 mm
Kvalitet	9 mm
Kvalitet	8 mm
Kvalitet	7 mm
nominellt mått	20 - 30 mm
Kalibrering	C4
Produktslag	Hålmätdorn, mät huvud

Tjänster

KalibreringInvändigt precisionsmätur (utförande B + C) maximaltmätområde 60 mm	023210 60
DAkS-kalibreringInvändigt precisionsmätur (utförande B + C) maximaltmätområde 60 mm	023220 60

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 25 mm	484030 25
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 26 mm	484030 26

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 28 mm	484030 28
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 30 mm	484030 30
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 250/10 µm	434674 250/10
Hållare för mätdornOD hållarlängd 235 mm	435160 235
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Stålspets Typ 16	434900 16
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 22 mm	484030 22
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Hållare för mätdornOD hållarlängd 105 mm	435160 105
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 130/5 µm	434674 130/5
Induktivt finmätur Extramess Typ 2001	434670 2001
Hållare för mätdornOD hållarlängd 50 mm	435160 50
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 24 mm	484030 24
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 50/1 µm	434674 50/1
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 20 mm	484030 20