



Kraftavbitare med grepphylsor, totallängd: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	722010 200
GTIN	4003773067047
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Induktionshårdade skär (ca 64 HRC), extrem utväxling förminsta tänkbara ansträngning. Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5743

Material:

Vanadin-elektrostål, smitt och oljehärdat i flera steg.

Teknisk beskrivning

totallängd	200 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	3 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	1 - 6 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	3,5 mm
Norm	DIN ISO 5743
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Material	Kromvanadinspecialstål
Yta	kemiskt svärtad tång
huvud	polerat
Produktslag	Skärande tång

