



## Invändigt finmätinstrument för bottenhål SS, mätområde: 50-110mm



### Beställningsdata

Ordernummer	435120 50-110
GTIN	2050001037824
Artikelklass	46D

### Beskrivning

#### Utförande:

Tvåpunktsmätare, baserad på **Schwenk-utförandet. Schwenk bottenhål SS**. För mätning av bottenhål och centreringsansatser. Skjutmått och rörlig, hårdmetallsvetsad mätspets.

#### leveransinnehåll:

Invändigt finmätinstrument **utan** visarinstrument och inställningsringar.

#### Specialtillbehör:

Finmätklocka nr 434674, induktiv finmätklocka nr 434670, vänstergående mätklocka nr 434807 storlek 10, digital mätklocka nr 434322, inställningsringar nr 484030.

#### OBS!:

När finmätur används krävs en extra förlängare nr 434920 storlek 10 eller mätspetsen nr 434900 storlek 16.

### Teknisk beskrivning

antal skjutmått	2
skjutmåttens mätområde	50 – 80; 80 – 110 mm
mätdjup	55 mm
mätområde	50 - 110 mm
avstånd från hålets botten h	1,5 mm
Centrertallrik bredd	34 mm

förpackning	Stabil box
Kalibrering	C4
Produktslag	2-punkts invändigt precisionsmätur

## Tjänster

KalibreringInvändigt precisionsmätur (utförande B + C) maximaltmätområde 160 mm	023210 160
--	------------

## Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 55 mm	484030 55
Stålpets Typ 16	434900 16
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 130/5 µm	434674 130/5
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 90 mm	484030 90
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 95 mm	484030 95
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 60 mm	484030 60
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 85 mm	484030 85
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 50 mm	484030 50
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 100 mm	484030 100
Adapter för 2-punkts hålmätinstrument1 styck Typ 35-90	439914 35-90
Mätklocka med vänstergående skalindelning mätområde 10 mm	434807 10
Digitalt mäturAvläsning 0,0005 mm mätområde 12,5 mm	434322 12,5
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 80 mm	484030 80
Induktivt finmätur Extramess Typ 2001	434670 2001
Förlängare för mätpetsar längd L 10 mm	434920 10
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 75 mm	484030 75
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 70 mm	484030 70
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 50/1 µm	434674 50/1
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 25/0,5 µm	434674 25/0,5

Finmätur Sula Längd×noggrannhet 250/10 µm	434674 250/10
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 65 mm	484030 65