

**Sidavbitare för mekaniker, förkromad med grepphylsor, totallängd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	724200 125
GTIN	4003773005315
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Med slimmata huvud och induktionshärdade skär. Skärhårdhet ca 63 HRC. Infälld länk med glappfri gång.

Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet pianotråd upp till Ø	0,6 mm
totallängd	125 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	1 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	2,5 mm
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
med retur fjäder	nej
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.

Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 63 HRC)
Material	Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta	förkromad
Produktslag	Skärande tång