



## Invändiga finmätinstrument, sats, stål utan mätur SU, mätområde: 50-160mm



### Beställningsdata

Ordernummer	435060 50-160
GTIN	2050001048011
Artikelklass	46F

### Beskrivning

#### Utförande:

Självcentrerande tvåpunktsmätare med fjädrande centreringsskiva. Lättgående och precis matning av mätspetsens rörelse med ringsegment. Inställning av olika  $\emptyset$  sker med fasta, utbytbara mätspetsar. Hårdmetallbelagd mätspets. Instrumenthållare med hand- och omgivningstemperaturskydd.

**SU** invändigt finmätinstrument, fasta mätspetsar **av stål**.

#### Användningsdata:

Passar för exakta mätningar av hål  $\emptyset$ , rundhet och cylindricitet, mätning av Innerprofiler.

#### leveransinnehåll:

Invändigt finmätinstrument komplett (utan mätur).

#### Specialtillbehör:

Förlängningar för stora mätdjup nr 435142, finmätklocka nr 434674, induktiv finmätklocka nr 434670, vänstergående mätklocka nr 434807 storlek 10, digital mätklocka nr 434322, inställningsringar nr 484030.

#### OBS!:

När finmätur används krävs en extra förlängning nr 434920 dim 10 eller mätspetsen nr 434900 dim 16. Utföranden för mätområde upp till 800 mm på begäran.

### Teknisk beskrivning

mätdjup	180 - 230 mm
antal finmätinstrument	2

antal mätspetsar	18
mätområde	50 - 160 mm
antal mätskivor	7
repeternoggrannhet utan mätur	0,5 µm
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S9
Produktslag	2-punkts invändigt precisionsmätur

## Tjänster

KalibreringInvändig precisionsmätursats mätområde 50-230 mm	020580 50-230
--	---------------

## Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 100 mm	484030 100
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 95 mm	484030 95
Induktivt finmätur Extramess Typ 2001	434670 2001
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 250/10 µm	434674 250/10
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 130/5 µm	434674 130/5
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 75 mm	484030 75
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 85 mm	484030 85
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 80 mm	484030 80
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 65 mm	484030 65
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 25/0,5 µm	434674 25/0,5
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 60 mm	484030 60
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 55 mm	484030 55
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 50/1 µm	434674 50/1
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 50 mm	484030 50
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 125 mm	484030 125

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 70 mm	484030 70
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 90 mm	484030 90
Stålpets Typ 16	434900 16