



Kompakt sidavbitare, X-Cut®, förkromad med grepphylsor VDE-isolerad, totallängd: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	724310 160
GTIN	4003773075141
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Med slimmad huvud och induktionshårdade skär (ca 64 HCR). **Genomgående led** för högsta stabilitet.

Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	160 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	4,8 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2,2 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,7 mm
tillverkarens beteckning	X-Cut
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.

Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Material	Specialverktygsstål
Yta	förkromad
Produktslag	Skärande tång