

Garant**Utbytbart presshuvud, Typ: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	729626 10
GTIN	4045197293015
Artikelklass	71B

Beskrivning**Utförande:**

Exakt **parallellpressning** med fyra synkront drivna pressbackar. Fyrkantig pressning enligt DIN = optimala kontaktytor.

- **Exakt pressning tack vare linjär rörelseväg.**
- **Fler användningsmöjligheter och lägre kostnader tack vare snabbväxlingsystem utan verktyg.**
- **Garanterat höga och jämna pressresultat enligt DIN resp. EN tack vare fabriksinställda utbytbara huvuden och integrerad spärrmekanism i basverktyget.**
- **Alltid korrekt placerad kontakt i pressförsänkningen tack vare pålitligt arbetande kontaktpositionering.**
- **Idealisk för arbeten på svåråtkomliga ställen tack vare liten och praktisk konstruktion.**

Användningsdata:

För bearbetning av ändhylsor.

Passar till :

GARANT basverktyg nr 729611.

OBS!:

Andra utbyteshuvuden levereras på begäran.

för ledararea: 0,08 - 10 mm²

Teknisk beskrivning

för ledararea	0,08 - 10 mm ²
---------------	---------------------------

