



Invändiga finmätinstrument, sats, HM utan mätur SU, mätområde: 50-230mm



Beställningsdata

Ordernummer	435070 50-230
GTIN	2050001046680
Artikelklass	46F

Beskrivning

Utförande:

Självcentrerande tvåpunktsmätare med fjädrande centreringsskiva. Lättgående och precis matning av mätspetsens rörelse med ringsegment. Inställning av olika \emptyset sker med fasta, utbytbara mätspetsar. Hårdmetallbelagd mätspets. Instrumenthållare med hand- och omgivningstemperaturskydd.

SU invändigt finmätinstrument, fasta mätspetsar **hårdmetall**.

Användningsdata:

Passar för exakta mätningar av hål \emptyset , rundhet och cylindricitet, mätning av Innerprofiler.

leveransinnehåll:

Invändigt finmätinstrument komplett (utan mätur).

Specialtillbehör:

Förlängningar för stora mätdjup nr 435142, finmätklocka nr 434674, induktiv finmätklocka nr 434670, vänstergående mätklocka nr 434807 storlek 10, digital mätklocka nr 434322, inställningsringar nr 484030.

OBS!:

När finmätur används krävs en extra förlängning nr 434920 dim 10 eller mätspetsen nr 434900 dim 16. Utföranden för mätområde upp till 800 mm på begäran.

Teknisk beskrivning

mätdjup	180 - 230 mm
---------	--------------

repeternoggrannhet utan mätur	0,5 µm
mätområde	50 - 230 mm
antal mätskivor	7
antal mätspetsar	18
antal finmätinstrument	2
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S9
Produktslag	2-punkts invändigt precisionsmätur

Tjänster

KalibreringInvändigt precisionsmätursats mätområde 50-230 mm	020580 50-230
--	---------------

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 225 mm	484030 225
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 75 mm	484030 75
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 60 mm	484030 60
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 175 mm	484030 175
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 85 mm	484030 85
Stålspets Typ 16	434900 16
Induktivt finmätur Extramess Typ 2001	434670 2001
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 100 mm	484030 100
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 50 mm	484030 50
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 275 mm	484030 275
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 65 mm	484030 65
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 70 mm	484030 70
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 130/5 µm	434674 130/5
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 95 mm	484030 95

Finmätur Sula Längd×noggrannhet 50/1 µm	434674 50/1
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 80 mm	484030 80
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 125 mm	484030 125
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 250/10 µm	434674 250/10
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 25/0,5 µm	434674 25/0,5
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 90 mm	484030 90
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 55 mm	484030 55