



Sidavbitare förkromad med grepphylsor, totallängd: 180mm



Beställningsdata

Ordernummer	724860 180
GTIN	4003773043706
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Slimmad form med induktionshårdade skär (ca 62 HRC).
Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,5 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	4 mm
totallängd	180 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 62 HRC)
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej

Produktslag

Skärande tång