



Elektroniksnedavbitare, totallängd: 185 mm



Beställningsdata

Ordernummer	725420 185
GTIN	4018754038978
Artikelklass	73A

Beskrivning

Utförande:

Smalt huvud och extra långa skänklar. Induktionshårdade skär, utanpåliggande led. Tång förkromad, med plastklädda skänklar.

Material:

Specialverktøgsstål, sänksmitt och oljehärdat.

klippkapacitet mjuk tråd upp till \varnothing : 2 mm

klippkapacitet medelhård tråd upp till \varnothing : 1,8 mm

klippkapacitet hård tråd upp till \varnothing : 1,5 mm

Teknisk beskrivning

klippkapacitet mjuk tråd upp till \varnothing	2 mm
klippkapacitet hård tråd upp till \varnothing	1,5 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till \varnothing	1,8 mm
totallängd	185 mm
huvud	smal
Skänklar	extra långa
Handtag	med plastöverdrag
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär, utanpåliggande led
Material	Specialverktøgsstål, sänksmitt och oljehärdat

Yta	förkromad
Produktslag	Skärande tång