



## Utvändig snabbmätare med ur, mätområde: 0-10mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 438545 0-10   |
| GTIN         | 4045197634641 |
| Artikelklass | 42C           |

### Beskrivning

#### Utförande:

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriskamätspetsar av hårdmetall. Den rörliga mätarmens utslag överförs till mäturet. Mätresultatet kan avläsas direkt.

#### Användningsdata:

För snabb mätning av utvändiga spår, godstjocklekar, plåtar, rörväggar, folier etc.

### Teknisk beskrivning

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| sfärisk spets av hårdmetall Ø     | 2 mm                 |
| avläsning                         | 0,1 mm               |
| mätområde                         | 0 - 10 mm            |
| mäturets Ø                        | 50 mm                |
| maximal skänkellängd L (mät djup) | 36 mm                |
| felgräns                          | 0,1 mm               |
| Norm                              | Verkstadsnorm        |
| Mätteknik                         | analog               |
| Kalibrering                       | C7                   |
| Produktslag                       | Utvändig snabbgivare |

---

## Tjänster

|   |          |
|---|----------|
| KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S      | 023450 S |
| DAkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S | 023460 S |