



## Tjocklekssnabbmätare, mätområde: 0-10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	438205 0-10
GTIN	2050001059567
Artikelklass	46C

### Beskrivning

#### Utförande:

Tjocklekssnabbmätare med lyftarm (mätkraften oberoende av användaren). Stomme med lätt konstruktion, lackerad. Härdade och slipade mätytor.

### Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 10 mm
avläsning	0,01 mm
mätytor – Ø	10 mm
kapacitet	50 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde)	0,015 mm
Norm	Verkstadsnorm
Produktslag	Tjocklekssnabbmätare
Mätteknik	analog
Kalibrering	C6

---

**Tjänster**DAkS-kalibreringTjocklekssnabbmätare maximalt  
mätområde 30

023430 30

KalibreringTjocklekssnabbmätare maximalt mätområde  
200

023420 200