



Tjocklekssnabbmätare, mätområde: 0-10mm



Beställningsdata

Ordernummer	438210 0-10
GTIN	4045197204356
Artikelklass	42C

Beskrivning

Utförande:

Tjocklekssnabbmätare med lyftarm (mätkraften oberoende av användaren). Stomme med lätt konstruktion, lackerad. Härdade och slipade mätytor.
Läppade mätytor.

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 10 mm
avläsning	0,01 mm
felgräns	0,02 mm
mätytor – Ø	10 mm
kapacitet	30 mm
Norm	Verkstadsnorm
Produktslag	Tjocklekssnabbmätare
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Kalibrering	C6

Tjänster

KalibreringTjocklekssnabbmätare maximalt mätområde 200	023420 200
KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	023000 10
DAkS-kalibreringTjocklekssnabbmätare maximalt mätområde 30	023430 30