


Kroepelin
Längenmesstechnik**Snabbmätare för invändig mätning, mätområde: 60-80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	438950 60-80
GTIN	2050001036919
Artikelklass	46Q

Beskrivning**Utförande:**

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriska mätspetsar av hårdmetall. Den rörliga mätarmens utslag överförs till mäturet. Mätresultatet kan avläsas direkt.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

sfärisk spets av hårdmetall Ø	1 mm
avläsning	0,01 mm
maximalt spårdjup	8 mm
mätområde	60 - 80 mm
minimalt spårdjup	1,5 mm
maximal skänkellängd L (mät djup)	80 mm
felgräns	0,03 mm
mätrets Ø	65 mm
Kalibrering	C7

IP-skyddsklass	IP 65
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Produktslag	Snabbmätare för invändig mätning

Tjänster

DAkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023460 S
KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023450 S