


**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Snabbmätare för invändig mätning med långa mätspetsar, mätområde:  
40-90mm****Beställningsdata**

Ordernummer	438953 40-90
GTIN	2050001743145
Artikelklass	46Q

**Beskrivning****Utförande:**

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriska mätspetsar av hårdmetall. Den rörliga mätarmens utslag överförs till mäturet. Mätresultatet kan avläsas direkt.

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**Teknisk beskrivning**

minimalt spårdjup	3,3 mm
sfärisk spets av hårdmetall Ø	2 mm
maximal skänkellängd L (mät djup)	192 mm
avläsning	0,05 mm
maximalt spårdjup	8 mm
mätområde	40 - 90 mm
felgräns	0,05 mm
mätarets Ø	66 mm
Kalibrering	C7
IP-skyddsklass	IP 65

Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Produktslag	Snabbmätare för invändig mätning

## Tjänster

KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023450 S
DAkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023460 S